

CSŐVÁGÁS ÉS SORJÁZÁS



Gyors működésű csővágók új X-CEL tulajdonságokkal

- A 151-156-os modellek, gyors működésű, I-tartó kivitelben, kopásálló felülettel és nyomócsapágyas száregységgel készültek a simább működés érdekében.
- Most már minden modellnek része az X-CEL gomb és X-CEL csapszeg, melyek a gyorsabb vágást és görgőcserét biztosítják.
- Rendelkezésre állnak műanyag és fém csőhöz való modellek is.
- A 151 és 152 modelleknek kihajtható sorjázójuk van.
- A 151-ML modell többrétegű cső vágására is alkalmas.
- A 151 CSST modellt bordás rozsdamentes acél csővezeték vágására tervezték.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Std. görgő	Kapacitás		Tömeg		Std. Csomag
				mm	font	kg		
31632	151	Gyors működésű vágó	E-3469	6 - 42	1¼	0,56	6	
31637	151-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz	E-2155	10 - 40	1¼	0,56	6	
66747	151-ML	Gyors működésű csővágó	E-545	10 - 50	1	0,5	1	
31642	152	Gyors működésű vágó	E-3469	6 - 66	2	0,92	1	
31647	152-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz	E-2155	10 - 63	2	0,92	1	
36597	153	Gyors működésű vágó	E-3469	32 - 90	2	0,92	1	
36592	153-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz*	E-2155	25 - 75	2	0,92	1	
31652	154	Gyors működésű vágó	E-2558	48 - 116	3¾	1,72	1	
31657	154-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz*	E-2156	50 - 110	3¾	1,72	1	
59202	154-PE	Gyors működésű csővágó, görgővel PE csőhöz	E2880	50 - 110	3¾	1,72	1	
31662	156	Gyors működésű vágó	E-2558	100 - 170	5	2,23	1	
31667	156-P	Gyors működésű csővágó, görgővel műanyag csőhöz*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1	
39957	156-PE	Gyors működésű csővágó, görgővel PE csőhöz	E2880	110 - 160	5	2,23	1	
32078	151 CSST	Gyors működésű CSST csővágó	E-4546	9,5 - 25,4	1	0,50	6	

* Műanyag csőhöz való modellek, tartalék vágógörgő nélkül

A RIDGID® gyors működésű műanyag vágó modellek úgy vannak felszerelve, hogy könnyen átalakíthatók legyenek réz vagy egyéb fém csövek vágására.

1. Vegye ki a tartalék rézvágó görgőt a gombból.
2. Fordítsa meg a gombot úgy, hogy a "Cu" felirat látható legyen a gombon.
3. Csavarja vissza a gombot a fogantyúra.
4. Az X-CEL görgőcsapszeg segítségével gyorsan lecserélheti a meglévő műanyag vágó görgőt a rézvágó görgőre. Már is készen áll réz, alumínium és bronz csövek vágására.
5. Ha szeretne visszaállni műanyag vágására, kövesse ugyanezt az útmutatást, de ügyeljen rá, hogy visszafordítsa a gombot, és a "PE" és "PVC" felirat legyen látható a gombon.